

## Especificaciones del producto Tubo roscado, 6,5 ml, (LxØ): 90 x 13 mm, PP

## Página 1

## Descripción del artículo

Número de pedido 60.503.010

Descripción del artículo Tubo roscado, volumen de trabajo: 6,5 ml, (LxØ): 90 x 13

mm, material: PP, fondo redondo, transparente, sin cierre,

500 unidades/bolsa

### Características del producto

Graduación no Protección de la luz no

Forma del fondo fondo redondo

Volumen de trabajo 6,5 ml Centrifugación máx (ACR) 3000 x g

#### **Dimensiones**

Diámetro 13 mm
Altura del producto 90 mm
Longitud del producto 90 mm

### Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)

Color del producto transparente

Material del tubo Polipropileno (PP)

## Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Ficha de seguridad no Con lotes no

#### Presentación

Pedido mínimo 50000 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 500 unidades / caja 2000 unidades / pallet 72000 Profundidad de la caja 398 mm Ancho de la caja 398 mm Altura de la caja 265 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





# Especificaciones del producto Tubo roscado, 6,5 ml, (LxØ): 90 x 13 mm, PP

Página 2

Volumen de la caja 0.042 cbm Peso del producto 0.0027 kg Peso de la caja 5.94 kg

EAN de la caja interna 4038917365185 EAN de la caja 4038917365178

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-04-23

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**