



### Descripción del artículo

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 60.503                                                                                                                                                              |
| Descripción del artículo | Tubo roscado, volumen de trabajo: 6,5 ml, (LxØ): 90 x 13 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, 500 unidades/bolsa |

### Características del producto

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Graduación               | no             |
| Tipo de cierre           | tapón de rosca |
| Protección de la luz     | no             |
| Forma del fondo          | fondo redondo  |
| Volumen de trabajo       | 6,5 ml         |
| Centrifugación máx (ACR) | 3000 x g       |

### Dimensiones

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Diámetro                   | 13 mm  |
| Altura del producto        | 90 mm  |
| Longitud del producto      | 90 mm  |
| Longitud incluido el tapón | 106 mm |
| Longitud sin tapón         | 90 mm  |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Material y colores**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP)                   |
| Color del producto    | transparente                         |
| Material de cierre    | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre      | neutro                               |
| Material del tubo     | Polipropileno (PP)                   |

**Pureza y certificación**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Cumple el requisito   | IATA                              |
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD |
| Ficha de seguridad    | no                                |
| Con lotes             | no                                |

**Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 2000          |
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 500           |
| unidades / caja         | 2000          |
| unidades / pallet       | 60000         |
| Profundidad de la caja  | 458 mm        |
| Ancho de la caja        | 408 mm        |
| Altura de la caja       | 260 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0486 cbm    |
| Peso del producto       | 0.0034 kg     |
| Peso de la caja         | 7.46 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917555838 |
| EAN de la caja          | 4038917555821 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

