



Descripción del artículo

Número de pedido	67.740
Descripción del artículo	Semimicrocubeta, volumen de trabajo máx.: 3 ml, material: PMMA, transparente, (AlxAn): 45 x 12 mm, lados ópticos: 2, espesor de capa: 10 mm, clasificación anidada, 100 unidades/contenedor de poliestireno expandido

Características del producto

Volumen de trabajo	1 ml - 3 ml
Número de lados ópticos	2
Espesor de capa	10 mm
Longitud de onda en la superficie de la cubeta	300 nm

Dimensiones

Volumen máx.	3 ml
Ancho del producto	12 mm
Altura del producto	45 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Semimicrocubeta, 3 ml, (AlxAn): 45 x 12 mm,
PMMA, transparente, lados ópticos: 2

Página 2

Material y colores

Material del producto Polimetilmetacrilato (PMMA)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 2000
Tipo de embalaje contenedor de poliestireno expandido
unidades / caja interna 100
unidades / caja 2000
unidades / pallet 48000
Profundidad de la caja 458 mm
Ancho de la caja 288 mm
Altura de la caja 415 mm
Volumen de la caja 0.0547 cbm
Peso del producto 0.0026 kg
Peso de la caja 6.4 kg
EAN de la caja interna 4038917083867
EAN de la caja 4038917002745

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT