



**Especificaciones del producto**  
**Cubeta, 4,2 ml, (AlxAn): 45 x 12 mm, PS,**  
**transparente, lados ópticos: 2**

**Página 1**



### Descripción del artículo

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Número de pedido         | 67.741   |
| Descripción del artículo | Cubeta, volumen de trabajo máx.: 4,2 ml, material: PS, transparente, (AlxAn): 45 x 12 mm, lados ópticos: 2, apto para su uso a partir 330 nm, espesor de capa: 10 mm, clasificación anidada, 100 unidades/contenedor de poliestireno expandido |

### Características del producto

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Ámbito de aplicación                           | apto para su uso a partir 330 nm |
| Volumen de trabajo                             | 2,5 ml - 4,2 ml                  |
| Número de lados ópticos                        | 2                                |
| Espesor de capa                                | 10 mm                            |
| Longitud de onda en la superficie de la cubeta | 330 nm                           |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2024-03-04

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Cubeta, 4,2 ml, (AlxAn): 45 x 12 mm, PS,**  
**transparente, lados ópticos: 2**

**Página 2**

**Dimensiones**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Volumen máx.        | 4.5 ml |
| Ancho del producto  | 12 mm  |
| Altura del producto | 45 mm  |

**Material y colores**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Material del producto | Poliestireno (PS) |
| Color del producto    | transparente      |

**Pureza y certificación**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD |
| Con lotes             | no                                |

**Presentación**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Pedido mínimo           | 2000                                 |
| Tipo de embalaje        | contenedor de poliestireno expandido |
| unidades / caja interna | 100                                  |
| unidades / caja         | 2000                                 |
| unidades / pallet       | 48000                                |
| Profundidad de la caja  | 458 mm                               |
| Ancho de la caja        | 288 mm                               |
| Altura de la caja       | 415 mm                               |
| Volumen de la caja      | 0.0547 cbm                           |
| Peso del producto       | 0.002 kg                             |
| Peso de la caja         | 5.22 kg                              |
| EAN de la caja interna  | 4038917083874                        |
| EAN de la caja          | 4038917002752                        |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2024-03-04

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**