



Descripción del artículo

Número de pedido	60.9922.210
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 30 ml, (LxØ): 80 x 28 mm, material: PC, fondo plano, transparente, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	30 ml
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	28 mm
Longitud del producto	80 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	transparente
Material del tubo	Policarbonato (PC)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	sellado a 18"hg/10min
Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	60000
Profundidad de la caja	608 mm
Ancho de la caja	264 mm
Altura de la caja	324 mm
Volumen de la caja	0.0519 cbm
Peso de la caja	6 kg
EAN de la caja interna	4038917151313
EAN de la caja	4038917037303

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

