



### **Descripción del artículo**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de pedido         | 60.9922.218   |
| Descripción del artículo | Tubo roscado, volumen de trabajo: 30 ml, (LxØ): 80 x 28 mm, material: PS, fondo plano, tapón de rosca, amarillo, cierre montado, estéril, 50 unidades/bolsa |

### **Características del producto**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Graduación         | no                      |
| Tapón              | tapón de rosca estándar |
| Tipo de cierre     | tapón de rosca          |
| Forma del fondo    | fondo plano             |
| Volumen de trabajo | 30 ml                   |

### **Dimensiones**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Diámetro              | 28 mm |
| Longitud del producto | 80 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | Poliestireno (PS)                    |
| Color del producto    | transparente                         |
| Material de cierre    | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre      | amarillo                             |
| Material del tubo     | Poliestireno (PS)                    |

### **Pureza y certificación**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Cumple el requisito | sellado a 18"hg/10min |
| Libre de látex      | sí                    |
| Estándar de pureza  | estéril               |
| Apirógeno           | no                    |
| Ficha de seguridad  | no                    |

### **Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 500           |
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 50            |
| unidades / caja         | 500           |
| unidades / pallet       | 48000         |
| Profundidad de la caja  | 604 mm        |
| Ancho de la caja        | 264 mm        |
| Altura de la caja       | 373 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.06 cbm      |
| Peso de la caja         | 5.8 kg        |
| EAN de la caja interna  | 4038917151382 |
| EAN de la caja          | 4038917037341 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

