



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	60.9922.221
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 30 ml, (LxØ): 80 x 28 mm, material: PS, fondo plano, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, 50 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	30 ml

### **Dimensiones**

Diámetro	28 mm
Longitud del producto	80 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro
Material del tubo	Poliestireno (PS)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	sellado a 18"hg/10min
Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	20000
Profundidad de la caja	604 mm
Ancho de la caja	264 mm
Altura de la caja	373 mm
Volumen de la caja	0.06 cbm
Peso de la caja	5.8 kg
EAN de la caja interna	4038917151405
EAN de la caja	4038917037358

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

