

Especificaciones del producto Vaso multiuso, 120 ml, (LxØ): 105 x 44 mm, PS, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 75.9922.414

Descripción del artículo Vaso multiuso, volumen de trabajo máx.: 120 ml, (LxØ): 105

x 44 mm, transparente, tapón: neutro, material: PS, tapón

de rosca, cierre montado, 250 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación no


Tapón tapón de rosca estándar

Tipo de cierre tapón de rosca Forma del fondo fondo plano Volumen de trabajo 120 ml

Dimensiones

Volumen nominal 120 ml
Diámetro 44 mm
Altura del producto 105 mm
Longitud del producto 105 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto Vaso multiuso, 120 ml, (LxØ): 105 x 44 mm, PS, transparente

Página 2

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del cierre neutro

Material del tubo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito sellado a 18"hg/10min

Libre de látex sí Apirógeno no Ficha de seguridad no

Presentación

Pedido mínimo 250 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 250 unidades / caja 250 unidades / pallet 6000 Profundidad de la caja 645 mm Ancho de la caja 439 mm Altura de la caja 252 mm Volumen de la caja 0.0834 cbm

Peso de la caja 7.1 kg

EAN de la caja interna 4038917151849 EAN de la caja 4038917429436

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

