



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	67.741
Artikelbeschreibung	Küvette, max. Arbeitsvolumen: 4,2 ml, Material: PS, transparent, (HxB): 45 x 12 mm, optische Seiten: 2, geeignet für Einsatz ab 330 nm, Schichtdicke: 10 mm, nestsortiert, 100 Stück/Styroporcontainer

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	geeignet für Einsatz ab 330 nm
Arbeitsvolumen	2,5 ml - 4,2 ml
Anzahl der optischen Seiten	2
Schichtdicke	10 mm
Wellenlänge Küvette	330 nm

### **Maße**

Volumen max	4,5 ml
Breite des Produktes	12 mm
Höhe des Produktes	45 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Styroporcontainer
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	458 mm
Breite des Umkartons	288 mm
Höhe des Umkartons	415 mm
Volumen des Umkartons	0,0547 cbm
Gewicht des Produktes	0,002 kg
Gewicht des Umkartons	5,22 kg
EAN des Innenkartons	4038917083874
EAN des Umkartons	4038917002752

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

