

# Produktspezifikation Schraubröhre, 30 ml, (LxØ): 80 x 28 mm, PC

Seite 1



#### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 60.9922.210

Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 30 ml, (LxØ): 80 x 28 mm,

Material: PC, Flachboden, transparent, 50 Stück/Beutel

## Produkteigenschaften

Graduierung nein

Bodenform Flachboden

Arbeitsvolumen 30 ml Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

Maße

Durchmesser 28 mm Länge des Produktes 80 mm

**Material & Farben** 

Material des Produktes Polycarbonat (PC)

Farbe des Produktes transparent

Material der Röhre Polycarbonat (PC)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





# Produktspezifikation Schraubröhre, 30 ml, (LxØ): 80 x 28 mm, PC

Seite 2

#### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung versiegelt bei 18"hg/10 min

Latexfrei ja Pyrogenfreiheit nein Sicherheitsdatenblatt nein

#### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500 Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 50 Stück pro Umkarton 500 Stück pro Palette 60000 Tiefe des Umkartons 608 mm Breite des Umkartons 264 mm Höhe des Umkartons 324 mm Volumen des Umkartons 0,0519 cbm

Gewicht des Umkartons 6 kg

EAN des Innenkartons 4038917151313 EAN des Umkartons 4038917037303

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

