



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer | 65.793.519 |
| Artikelbeschreibung | Eindrückstopfen, schwarz, passend für Röhren Ø 16-17 mm, 1.000 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|---------------|-------------------|
| Verschlussart | Eindrückstopfen |
| Passend für | Röhren Ø 16-17 mm |

Material & Farben

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Material des Produktes | Low Density Polyethylen (LD-PE) |
| Farbe des Produktes | schwarz |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------|
| Produktkategorie | nicht reguliert |
| CE-Zertifizierung | kein CE-Kennzeichen |
| Chargiert | ja |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1000 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 1000 |
| Stück pro Umkarton | 5000 |
| Stück pro Palette | 200000 |
| Tiefe des Umkartons | 581 mm |
| Breite des Umkartons | 368 mm |
| Höhe des Umkartons | 194 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0414 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,001 kg |
| Gewicht des Umkartons | 7,6 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917120890 |
| EAN des Umkartons | 4038917033725 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

