



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	90.204.100
Descrição do artigo	DC/RC mini, Des- e Retampador, com tampa de rosca standard, para microtubo com tampa de rosca

### **Características do produto**

Versão	tampa de rosca standard
Indicado para	microtubo com tampa de rosca

### **Pureza e certificação**

Categoria do produto	Aparelho com marcação CE
Certificação CE	CE
Em lotes	não

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





**Especificação do produto**  
**DC/RC mini, Des- e Retampador, com tampa de rosca standard, para microtubo com tampa de rosca**

**Página 2**

**Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	1
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	1
Peso do produto	8,1595 kg
Peso da embalagem externa	8,16 kg
EAN da caixa interna	4038917347532
EAN da embalagem externa	4038917347525

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-10-27

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**