



Product description

Order number	67.740
Descrição do artigo	Meia microcubeta, volume de trabalho máx.: 3 ml, material: PMMA, transparente, (AxL): 45 x 12 mm, lados óticos: 2, espessura da camada: 10 mm, classificado por número de cavidades, 100 unid./recipiente de isopor

Product characteristics

Volume de trabalho	1 ml - 3 ml
Quantidade de lados óticos	2
Espessura da camada	10 mm
Comprimento de onda na cubeta	300 nm

Size

Volume máximo	3 ml
Largura do produto	12 mm
Altura do produto	45 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Meia microcubeta, 3 ml, (AxL): 45 x 12 mm,
PMMA, transparente, lados óticos: 2**

Page 2

Material & colours

Material do produto Polimetilmetacrilato (PMMA)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto não regulamentado
Certificação CE sem marca CE
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalagem interior recipiente de isopor
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 48000
Profundidade da embalagem 458 mm
externa
Largura da embalagem 288 mm
externa
Altura da embalagem externa 415 mm
Volume da embalagem 0.0547 cbm
externa
Peso do produto 0.0026 kg
Peso da embalagem externa 6.4 kg
EAN da caixa interna 4038917083867
EAN da embalagem externa 4038917002745

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2026-03-08

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT